



Generator de vacuum VN-05-N-I3-PQ2-VQ2-A

Cod: 532625

FESTO

cu impuls de ejectare. In linie, debit crescut de absorbtie, dimensiune 14 mm. Cu conector.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	0,45 mm
Marimea ramei	14,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Inline Volum de absorbtie ridicat
Funcție integrată	Ventil cu impuls de ejectare, pneumatic
Structura constructiva	Tip drept
Presiunea de operare pentru debitul maxim de aspirare	5 bar
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	13,3 l/min
timp alimentare la presiune de operare nominala	2,24 s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Recomandare pentru curatare	Lesie de sapun
Nivel zgomot la presiunea nominala de operare	68 dB(A)
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	38 g
tip fixare	montare in linie
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Racord de vacuum	QS-6
Materialul filetului de conectare	Aliaj din aluminiu forjat, eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul carcusei	ranforsat PA ranforsat POM
Materialul suruburilor	otel
Materialul duzei emițătorului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul racordului	Alama nichelat