


unitate motor MTR-DCI-62

Cod: 533754

FESTO



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
mod de operare dispozitiv de control	faza finala de putere PWM-MOSFET
tipul reductorului	cutie de viteza planetara
senzor de pozitie a rotorului	Encoder incremental
Principiu de masurare traductor pozitie rotor	optic
functiune de protectie	I2t monitorizare monitorizare temperatura monitorizare curent detectarea caderilor de tensiune monitorizare erori de tractiune detectare a pozitiilor de capat cu ajutorul software-ului
supraveghere temperatura	Senzor temperatura absoluta cu siliciu Inchidere la depasirea temperaturii
numarul max. de turatii	3.400 1/min
numar nominal de turatii	3.400 1/min
clasa de protectie a izolatiei	F
putere nominala motor	316,8 W
tensiune nominala DC	48 V
curent nominal motor	6,19 A
interfata de parametrizare	RS232 (9600 Baud)
curent de varf	20 A
oscilatii admisibile ale tensiunii	-10 % / +5 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 % nu condenseaza
tip de protectie	IP54
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	C-Tick
tip fixare	la alegere: insurubabil prins cu clama
indicatie material	contine substante cu LABS