

Filtru MS12-LF

Cod: 535023

FESTO

pentru montaj in baterie, cu filet G.



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
presiune de operare	0,8 ... 20 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat