

Ventil cu scaun inclinat

VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

Cod: 8111598

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil cu scaun inclinat si actuator cu piston
tip de actionare	pneumatic
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conexiune linie	Cupla filetata 1/2 NPT la ANSI / ASME B 1.20.1
functie ventil	2/2
directie de curgere	nu este reversibil
Presiunea mediului	0 ... 1,6 MPa
Presiune medie	0 ... 16 bar
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de comanda	Cu actionare externa
Conexiune pneumatica	Filet interior G1/8
Presiune de operare Mpa	0,5 ... 0,7 MPa
presiune de operare	5 ... 7 bar
Presiune de operare	72,5 ... 101,5 psi
Mediu	Vapori Gaze inerte aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm
Directie de curgere	Ventil cu scaun inclinat deasupra, pentru medii gazoase
Controlul mediului	Operatie ON/OFF
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Viscozitate maxima	600 mm ² /s
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Debit Kv	4,9 m ³ /h
utilizare in afara domeniului	C1 - zone de utilizare protejate de intemperii
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei valvei de proces	Alama
Numar de material, carcasa ventilului de proces	CW724R
Materialul etansarilor	FPM
Materialul etansarii surubului	PTFE
Materialul etansarii scaunului	PTFE
Greutate produs	1.096 g
Dimensiunea actuatorului	46 mm
cursa	17 mm
Funcție de control	Inchis cu ajutorul fortei din arc, NC
Detectarea pozitiei	Cu indicator mecanic
Materialul carcasei unitatii	ranforsat PA
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul protectiei	ranforsat PA