

# Cilindru compact ADN-16-5-I-P-A

Cod: 536226

★ Gama de produse standard

Cu recunoasterea pozitiei, cu filet interior pe tija pistonului

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                       | valoare  |
|--|--|
| cursa  | 5 mm   |
| Diametru piston                                      | 16 mm  |
| Filet tija   | M4   |
| bazat pe norme                                       | ISO 21287  |
| Amortizare   | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa   |
| pozitie instalare                                    | Oricare  |
| Mod de functionare                                   | cu actiune dubla   |
| Capat tija   | Filet interior   |
| Detectarea pozitiei                                  | pentru senzori de proximitate                                      |
| variante   | tija unilaterala   |
| Presiune de operare Mpa                              | 0,1 ... 1 MPa  |
| presiune de operare                                  | 1 ... 10 bar   |
| mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare  | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Rezistenta moderata la coroziune                               |
| Conformitatea PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| clasa de curatenie a incaperii                       | ISO clasa 6  |
| Temperatura mediului                                 | -20 ... 80 °C  |
| energia de impact in pozitii finale                  | 0,15 J   |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur | 90 N   |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans | 121 N  |
| Masa in miscare la 0 mm cursa                        | 15 g   |
| Adaos de masa la 10 mm cursa                         | 4 g  |
| greutatea de baza la 0 mm cursa                      | 79 g   |
| adaos de greutate la 10 mm cursa                     | 14 g   |
| tip fixare   | cu orificiu<br>cu filet interior<br>cu accesorii<br>la alegere:    |
| Conexiune pneumatica                                 | M5   |
| Indicatie material                                   | conform RoHS   |
| Materialul flansei filetate                          | otel   |
| Materialul protectiei                                | Aliaj de aluminiu, anodizat  |
| Materialul etansarilor                               | TPE-U(PUR)   |
| Materialul tije                                      | otel aliaj inalt   |
| Materialul corpului cilindrului                      | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                                 |