



Senzor de proximitate SIEF-Q40S-PA-S-2L

Cod: 538341

FESTO

cu stecher, montare partial ecranata.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	patrat
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Principiu de masurare	inductiv
distanța nominala de comutare	35 mm
distanța de comutare asigurata	28,35 mm
Factori de reductie	Aluminiu = 1,0 Otel inoxidabil St 18/8 = 1,0 Cupru = 1,0 Alama = 1,0 otel St 37 = 1,0
Temperatura mediului	-30 ... 85 °C
Precizie de repetare	0,7 mm
iesire de comutare	PNP
Funcție de element de comutare	Antivalent
Histerezis	1,05 ... 5,25 mm
Frecventa maxima de comutare DC	250 Hz
Curentul maxim de iesire	200 mA
Cadere de tensiune	<= 1,8 V
Rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 65 V
Pulsatii reziduale	10 %
Curent de mers in gol	<= 15 mA
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	4 pini Fixcon M12x1 stecher
marime de fabricatie	40x40x65 mm
tip fixare	cu orificiu
tip instalare	partial ecranat
Greutate produs	156 g
Materialul carcusei	PA ranforsat PBT
Indicator gata de operare	LED verde
Afisarea starii de comutare	LED galben
Tip de protectie	IP67
Rezistenta la perturbari magnetice	camp magnetic continuu si alternativ
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune