


# Ventil de pornire MS6N-EE-1/4-V230-S

Cod: 538769

FESTO

electric, cu amortizor de zgomot, directia debitului de tranzit de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Sertar cu piston
tip de actionare	electric
Funcție de exhaustare a aerului	nedroselizabil
Actionare manuala auxiliara	cu retinere cu impingere
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de comanda	pilotat
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
presiune de operare	4 ... 10 bar
Valoare C	11 l/sbar
valoare b	0,5
Debit nominal	2.600 l/min
Durata de anclansare	100 %
Caracteristica bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere preluare 3 VA, putere mentinere 2,4 VA
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-14 % / +10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
pozitie instalare	Oricare
directie de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	816 g
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Alimentare cu aer a pilotului	intern
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 stecher conform DIN EN 175301-803 design patrat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcusei	Aluminiu turnat sub presiune