


Motor pas cu pas EMMT-ST-42-S-R

Numar piesa: 8156161

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambientala	0 °C...40 °C
Nota referitoare la temperatura ambientala	pana la 80°C cu declasare de -2%/°C
Inaltime max. de instalare	4000 m
Nota privind inaltimea max. de instalare	doar de la 1.000 m cu o reducere de -1,0% la 100 m
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 90 % fara condensare
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa termica in conformitate cu EN 60034-1	B
Temperatura max. de infasurare	130 °C
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Design motor conf. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Pozitie de instalare	orice
Tip de protectie	IP40
Nota privind tipul de protectie	IP40 pentru arborele motorului fara simering IP65 pentru carcasa motorului, inclusiv tehnologia de conectare
Codul interfetei motor Out	42A
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M17x0,75
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	12
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)

Caracteristica	Valoare
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Organizatia emitenta a certificatului	UL E342973
Tensiune nominala de functionare CC	48 V
Numarul de perechi de pini	50
Moment de oprire motor	250 Nm
Cuplu maxim	250 Nm
Turatie max.	2700 1/min
Turatie mecanica max.	9000 1/min
Unghi de avans la pas complet	1.8 grd
Toleranta unghi de avans	±5 %
Curent continuu de stationare	2 A
Curent nominal motor	1800 A
Curent de varf	2 A
Constanta motorului	133 Nm/A
Faza constanta de tensiune	12100 mVmin
Faza de rezistenta a infasurarii	2100 Ohm
Faza de inductanta a infasurarii pe faza individuala (fara legatura)	3 mH
Inductanta longitudinala a infasurarii Ld (faza)	1600 mH
Inductanta transversala a infasurarii Lq (faza)	3 mH
Constanta de timp electrica	1400 ms
Constanta de timp termica	22 min
Rezistenta termica	3500 K/W
Flansa de masurare	200 x 200 x 15 mm, otel
Momentul de inertie total de iesire	0.035 kgcm ²
Greutate produs	370 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	10 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	28 N