

Filtru regulator PCRP-64-N14-7-C-R1-M-T19

Cod: 5394665

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | 64 |
| serie | P |
| Blocare regulator | Surub de reglaj cu blocare |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| Finetea filtrului | 5 µm |
| purjare | rotativ manual |
| Structura constructiva | Filtru regulator fara manometru |
| Corespunde normelor | NACE MR0175/ISO 15156 (carcasa si pahar) |
| Cantitatea maxima de condens | 30 cm ³ |
| Funcie de regulator | cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara |
| Afisarea presiunii | Pentru filet G1/4 |
| Presiune de operare Mpa | 0,1 ... 2 MPa |
| presiune de operare | 1 ... 20 bar |
| Domeniu reglare presiune | 0,5 ... 7 bar |
| Histerezis presiune maxima | 0,2 bar |
| Debit standard maxim | 2.410 l/min |
| Debit nominal | 2.040 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura de depozitare | -60 ... 80 °C |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Temperatura medie | -60 ... 80 °C |
| Temperatura mediului | -60 ... 80 °C |
| Greutate produs | 1.965 g |
| tip fixare | montare in linie cu kit de montare la alegere: |
| Racord manometru | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 1 | NPT1/4-18 |
| Conexiune pneumatica 2 | NPT1/4-18 |
| Materialul surubului de purjare | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Numarul materialului surubului de purjare | 1.4404/316L |
| Materialul suportului filtrului | Turnat din otel inoxidabil |
| Numarul materialului suportului pentru filtre | 1.4409/CF3M(316L) |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul suportului de montaj | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul etansarilor | CR NBR VMQ |
| Materialul arcului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul filtrului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Numarul materialului de filtru | 1.4404/316L |
| Materialul carcasei | Turnat din otel inoxidabil |
| Cod material carcasa | 1.4409/CF3M(316L) |
| Materialul surubului de ajustare | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul paharului | Turnat din otel inoxidabil |
| Numarul materialului paharului | 1.4409/CF3M (316L) |