

Servomotor EMMT-AS-100-S-HS-RMY

Numar piesa: 8160654

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-40 °C...40 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	pana la 80 °C cu o reducere de -1,5% pe grad Celsius
Inaltime max. de instalare	4000 m
Nota privind inaltimea max. de instalare	doar de la 1.000 m cu o reducere de -1,0% la 100 m
Temperatura de depozitare	-40 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa termica in conformitate cu EN 60034-1	F
Temperatura max. de infasurare	155 °C
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Monitorizarea temperaturii	Transmiterea digitala a temperaturii motorului prin EnDat 2.2
Design motor conf. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Pozitie de instalare	orice
Tip de protectie	IP40
Nota privind tipul de protectie	IP40 pentru arborele motorului fara simering IP65 pentru arborele motorului cu simering IP67 pentru carcasa motorului, inclusiv tehnologia de conectare
Concentricitate, coaxialitate, rotunjire axiala in conformitate cu DIN SPEC 42955	N
Material de echilibrare	G 2,5
Cuplu de prindere	<1,0% din cuplul de vârf
Durata de viata a rulmentilor in conditii nominale	20000 h
Codul interfetei motor Out	100A
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M23x1
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Nivel de poluare	2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune

Caracteristica	Valoare
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Autorizare	RCM Mark TÜV c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Organizatia emitenta a certificatului	TÜV 968/INS 464.00/24 UL E342973
Tensiune nominala de functionare CC	680 V
Tip de comutare infasurare	Stea, interior
Numarul de perechi de pini	5
Cuplu de stationare	6.3 Nm
Cuplu nominal	5.1 Nm
Cuplu maxim	13.7 Nm
Viteza nominala	2700 1/min
Turatie max.	4770 1/min
Turatie mecanica max.	13000 1/min
Acceleratie unghiulara	100000 rad/s ²
Putere nominala motor	1450 W
Curent continuu de stationare	4.4 A
Curent nominal motor	3.5 A
Curent de varf	13.7 A
Constanta motorului	1.45 Nm/A
Constanta cuplului de stationare	1.67 Nm/A
Tensiune constanta faza-faza	101 mVmin
Rezistenta infasurari faza-faza	3.35 Ohm
Inductanta infasurarii faza-faza	32.4 mH
Inductanta longitudinala a infasurarii Ld (faza)	17.8 mH
Inductanta transversala a infasurarii Lq (faza)	24.3 mH
Constanta de timp electrica	14.5 ms
Constanta de timp termica	74 min
Rezistenta termica	0.6 K/W
Flansa de masurare	300 x 300 x 20 mm, otel
Momentul de inertie total de iesire	3.15 kgcm ²
Greutate produs	5500 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	200 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	1110 N
Traductor de pozitie a rotorului	Safety Encoder absolut multi turn
Denumire producator al traductorului de pozitie a rotorului	EQI 1331
Traductor de pozitie a rotorului rotatii absolute detectabile	4096
Interfata senzorului de pozitie a rotorului	EnDat 22
Traductor de pozitie a rotorului principiu de masurare	inductiv
Tensiune de functionare CC a traductorului de pozitie a rotorului	5 V
Traductor de pozitie a rotorului domeniu de tensiune de functionare CC	3.6 V...14 V
Traductor de pozitie a rotorului, valori de pozitie per rotire	524288
Rezolutie traductor de pozitie a rotorului	19 bit
Traductor de pozitie a rotorului, exactitatea sistemului, masurarea unghiului	-65 arcsec...65 arcsec

Caracteristica	Valoare
Componenta de siguranță	Componenta de siguranță
SIL maxim	Nivelul de integritate și siguranță 3 vedeti Manualul utilizatorului
Subfuncții de siguranță până la SIL2	Înregistrarea și transmiterea fiabilă a datelor de poziție cu rotire unică
Subfuncții de siguranță până la SIL3	Înregistrarea și transmiterea fiabilă a datelor de poziție la o singură tură, numai cu ajutorul unei funcții software suplimentare în controllerul de motor
PL maxim și categorii	Nivel de performanță e, categoria 3 vedeti Manualul utilizatorului
Subfuncție de siguranță până PL d, cat. 3	Înregistrarea și transmiterea fiabilă a datelor de poziție cu rotire unică
Subfuncție de siguranță până PL e, cat. 3	Înregistrarea și transmiterea fiabilă a datelor de poziție la o singură tură, numai cu ajutorul unei funcții software suplimentare în controllerul de motor
PFHd, subcomponenta	15 x 10E-9, encoder
Durata de viață Tm, subcomponenta	20 ani, traductor de poziție rotor
Eficiența energetică	ENEFF (CN) / Clasa 2