


Sistem Video Compact SBOI-Q-R1B

Cod: 541396

FESTO

Sistem video compact cu senzor monocrom CMOS 1/2", rezolutie 640*480 Pixel, interfata Ethernet 100 Mbit/s, lentile integrate, iluminare cu LED alb, CoDeSys PLC integrat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
rezolutie senzor	640 x 480 Pixel (VGA)
fixare obiectiv	elemente optice integrate
Camp de vedere	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
latime	45 mm
inaltime	45 mm
lungime	83,7 mm
intrari	Intrare 1: semnal Trigger, Intrare 2: acceptare intrari
nr.max.de orientari	8 per tip
Nr.max de programe de testare	256
Functie de sortare	pana la 16 tipuri/programe de test
iesiri	Iesire 1: operational, iesire 2 si iesire 3 pot fi parametrizate: piesa buna, piesa respinsa, orientare corecta, orientare incorecta, iluminare externa
curent rezidual max.	1.5 A pe iesire de 24 V
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la iesirile fara sarcina	120 mA
oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
tip de protectie	IP65 IP67
conditii de mediu	ecranarea fata de sursele externe de lumina aer ambiental pe cat posibil curat
temperatura mediului	-10 ... 50 °C
aprobare	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
greutate produs	184 g
durata de expunere	39 µs ... 1.000 ms
cadru	150 fps
tip senzor	monocrom
Distanța operare	22 ... 1.000 mm
Ethernet, viteza transmisie date	100 Mbit/s
Ethernet, protocoale suportate	TCP/IP, EasyIP, Telnet, ModbusTCP
Stecher conectare Ethernet	fisa M12
interfata fieldbus, tehnologie de conectare	fisa M12
Ethernet, interfata bus	IEEE802.3U (100BaseT)
interfata fieldbus	CAN
interfata Fieldbus, protocoale	CP fieldbus
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru capac	ABS fortificat cu fibre de sticla
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu eloxat