


Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

Cod: 542978

FESTO

constand din axe de manipulare modulare, pentru aplicatii precise si robuste cu curse mari. Interfete definite pentru programul Festo de greifare si actionari oscilante. Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Pick&Place 3.0
Incarcatura efectiva	0 ... 6 kg
Unitate de actionare, axa Z	HMP-20
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Pozitie intermediara, axa Z	x 1
Cursa, axa Z	0 ... 400 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,01$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,01$ mm
Unitate de actionare, axa Y	HMP-25
Sistem de actionare, axa Y	pneumatic
Pozitie intermediara, axa Y	x 1
Cursa, axa Y	0 ... 400 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,02$ mm