


# Portal liniar DHSL-DGE25RF-HMPL16

Cod: 542983

FESTO

constand din axa electrica cu curea dintata, lagar cu role si axa usoara de manipulare, pozitionare dinamica si modularitate. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Se comanda ca si kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 1.0
Incarcatura efectiva	0 ... 2 kg
Unitate de actionare, axa Z	HMPL-16
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Pozitie intermediara, axa Z	x 1
Cursa, axa Z	0 ... 160 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	DGE-25-ZR-RF
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu role
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 2.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,1$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,1$ mm