

Cilindru electric DNCE-63-800-LS-"4"P-Q

Cod: 543138

FESTO

cu actionare cu ghidaj de alunecare si tija asigurata la rotatie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa de lucru	800 mm
marime de fabricatie	63
cursa	800 mm
rezerva de cursa	0 mm
filet tija de piston	M16x1,5
Jocul la intoarcere	0,2 mm
diametru arbore melcat	20 mm
pasul arborelui melcat	4 mm/U
Unghiul max. de incovoiere la tija pistonului +/-	0,2 deg
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
pozitie instalare	oricare
tipul de motor	motor pas cu pas DC servo motor
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
structura constructiva	Electrocilindru cu arbore filetat de alunecare
Tip arbore melcat	Filet plan
variante	tija piston non-rotativa
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidat prin alunecare
acceleratia max.	1 m/s ²
viteza max.	0,07 m/s
precizie de repetare	+/-0,07 mm
durata de anclansare	100%
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	0 ... 50 °C
energia de impact in pozitiile finale	0,0004 J
Moment permanent de actionare	3 Nm
Fora permanenta de actionare	1.000 N
momentul max. de actionare	3 Nm
momentul max. pentru protectia la rotire	1,5 Nm
momentul max. Mx	1,5 Nm
fora radiala max. la arbore	300 N
fora axiala statica max. Fx	3.700 N
fora de alimentara max. Fx	1.000 N
moment de actionare gol	0,3 Nm
Valoare de referinta pentru sarcina de lucru, orizontal	100 kg
Valoare de referinta pentru sarcina de lucru, vertical	50 kg
momentul de inertie JH la un metru de cursa	0,8176 kgcm ²
momentul de inertie JH la un kg de sarcina utila	0,0041 kgcm ²
momentul de inertie a JO	0,7565 kgcm ²
masa miscata la 0 mm cursa	600 g

Caracteristica	valoare
adaos de greutate la 10 mm cursa	79,8 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	2.790 g
adaos de masa la 10 mm cursa	12,8 g
tip fixare	cu filet interior cu accesorii
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu turnat lacuit
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat lis
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatia referitoare la materialul piulitei surubului conductor	POM
informatia referitoare la materialul arborelui melcat	otel
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu eloxat lis