


# Aparat de comanda FED-300

Cod: 543439

FESTO

Display si unitate de operare cu afisaj LCD pentru conectarea la sisteme PLC.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	56 mm
inaltime	109 mm
lungime	149 mm
Grosime max. panou	5 mm
Alarmer	1.024
Memorie utilizator	1 Mbyte
Timp real	da
Lista evenimente	256
Memorie retete	32 kByte
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	256
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	3,5"
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	1/4 VGA, 320x240 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,4 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
greutate produs	1.000 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata PC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
Interfata programare	9,6 - 38,4 kBd
Interfata PLC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
interfata Ethernet	optional, 10 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS
software de programare	FED Designer 6.06 sau mai mult