


# Aparat de comanda FED-500

Cod: 543441

FESTO

Display si unitate de operare cu afisaj LCD pentru conectarea la sisteme PLC, cu 1 tasta functie.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	91 mm
inaltime	147 mm
lungime	187 mm
Grosime max. panou	5 mm
Alarmer	1.024
Memorie utilizator	32 Mbyte
Numar utilizatori LED-uri	1
Numar taste functiuni	1
Timp real	da
Lista evenimente	1.024
Memorie retete	32 kByte
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	256
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	culoare STN
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	5,6"
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	1/4 VGA, 320x240 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,8 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 45 °C
aprobare	C-Tick
greutate produs	1.400 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata printer	RS232 Sub-D cu 15 poli doza
Interfata PC	RS232 Sub-D cu 15 poli doza
Interfata programare	9,6 - 38,4 kBd
Interfata PLC	RS232

Caracteristica	valoare
	Sub-D cu 15 poli fisa
interfata Ethernet	optional, 10 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS
software de programare	FED Designer 6.06 sau mai mult
certificare conform NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D