


Ventil electromagnetic cu separare de mediu VYKC-F16-M22C-16-PE-H2

Numar piesa: 8172729

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Conexiune electrica, lateral Ventil basculant cu membrana de etansare
Principiul de etansare	slab
Materiale care intra in contact cu mediul	EPDM PEEK
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Functie de ventil	2/2 monostabil inchis
Latimea nominala	1.6 mm
Directia de curgere	reversibil
Tip de actionare	electric
Tipul de comanda	direct
Tip de revenire	arc mecanic
Actionare manuala	fara
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	cu orificiu de trecere pentru surub M2,5
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu cu stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare H
Dimensiune	16
Dimensiune grila	17 mm
Racord de fluid	Flansa
Mediu	Medii lichide Medii gazoase
Indicatie privind mediul	Observati rezistenta materialelor la contactul cu mediul dimensiunea maxima a particulelor 5 µm
Volum intern	108 µl - entila cu racorduri pentru fluide Ventil pentru camera de fluid 89 µl
Temperatura medie	10 °C...50 °C
Temperatura medie pentru medii lichide	10 °C...50 °C
Temperatura ambianta	10 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Presiune mediu	-0.075 MPa...0.3 MPa -0.75 bar...3 bar -10.875 psi...43.5 psi

Caracteristica	Valoare
Presiune de spargere	2 MPa 20 bar 290 psi
Surgeri totale	4 ml/h
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...24 V
Indicatie referitoare la domeniul de tensiune de lucru CC	Reducerea curentului de mentinere este necesara
Caracteristici bobina	12 - 24 V CC: faza de joasa tensiune 1,4 W, faza de inalta tensiune 5,5 W
Clasa de izolare	B
Ciclu de lucru	100% in combinatie cu reducerea curentului de operare Respectati instructiunile de operare a ventilelor electromagnetice.
Frecventa max. de comutare	4 Hz
Indicatie privind frecventa de comutare	in functie de temperatura ambianta si de conditiile de montare
Timp de comutare pe medii lichide	14 ms
Timp de comutare pornit pentru medii gazoase	12 ms
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	53 l/min
Nota privind debitul nominal normal	In cazul caderii de presiune de la 1 -> 0 bar (medii gazoase)
Debit Kv	0.046 m³/h 0.77 l/min
Nota referitoare la debitul Kv	Pentru mediu apa Diferenta de presiune 1 bar
Debit apa la presiune de lucru max.	0,08 m³/h 1,3 l/min
Material carcasa	PEEK
Material membrana	EPDM
Material garnituri	EPDM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Greutate produs	50 g
Tip de protectie	IP40
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Nota de aplicare	numai pentru utilizare la interior
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK