

Cilindru electric DNCE-40- -BS-5-Q

Cod: 545214

FESTO

cu actionare cu ghidaj cu bile cu recirculare si tija asigurata la rotatie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa de lucru	1 ... 600 mm
marime de fabricatie	40
rezerva de cursa	0 mm
filet tija de piston	M12x1,25
Reversierspiel	0,05 mm
diametru arbore melcat	12 mm
pasul arborelui melcat	5 mm/U
Unghiul max. de incovoiere la tija pistonului +/-	0,25 deg
bazat pe norme	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
pozitie instalare	oricare
tipul de motor	motor pas cu pas servomotor
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
structura constructiva	Electrocilindru cu arbore cu bile cu recirculare
Tip arbore melcat	Surub cu bile cu recirculare
variante	tija piston non-rotativa
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidat prin alunecare
acceleratia max.	6 m/s ²
viteza max.	0,25 m/s
precizie de repetare	+/-0,02 mm
durata de anclansare	100%
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	0 ... 50 °C
energia de impact in pozitii finale	0,0002 J
Moment permanent de actionare	0,6 Nm
Fora permanenta de actionare	420 N
momentul max. de actionare	0,7 Nm
momentul max. pentru protectia la rotire	4 Nm
momentul max. Mx	4 Nm
forta radiala max. la arbore	120 N
Max. Vorschubkraft Fx	525 N
Leerlaufantriebsmoment	0,12 Nm
Richtwert Nutzlast, horizontal	50 kg
Richtwert Nutzlast, vertikal	25 kg
momentul de inertie JH la un metru de cursa	0,1163 kgcm ²
momentul de inertie JH la un kg de sarcina utila	0,0063 kgcm ²
momentul de inertie a JO	0,1304 kgcm ²
masa miscata la 0 mm cursa	310 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	45,5 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.270 g

Caracteristica	valoare
adaos de masa la 10 mm cursa	8,9 g
tip fixare	cu filet interior cu accesorii
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu turnat lacuit
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat lis
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat
informatia referitoare la materialul piulitei surubului conducator	otel rulmenti
informatia referitoare la materialul arborelui melcat	otel rulmenti
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu eloxat lis