

Unitatea robinet cu bila

VAPB-A-1 1/4-F-40-F0405-PA20

Numar piesa: 8191922

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai Cilindru oscilant
Tip de actionare	pneumatic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp1 1/4
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F0405
Dimensiunea nominala DN	32
Funcție de ventil	2/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune de lucru	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Presiune nominala armatura PN	40
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	15 Nm
Pe baza standardului	EN 10226-1
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::-] Gaze inerte Apa - lipsa vaporilor de apa lichide neutre alte medii de curgere, la cerere
Medii de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Temperatura medie	-10 °C...200 °C
Debit Kv	121 m³/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	Alama, nichelata

Caracteristica	Valoare
Cod material carcasa	2.0402 CW617N
Material de etansare a scaunului	PTFE
Material garnituri	HNBR PTFE
Material bila	Alama cromat dur
Numar material bila	2.0402 CW617N
Material arbore	Alama
Cod material arbore	2.0401 CW614N
Greutate produs	2680 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune