


Reductor EMGA-40-P-G3-SAS-40

Cod: 552186

FESTO

adecvat pentru servomotoare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	40 mm
Motor cu flansa	40 mm
Joc de rasucire	0,25 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	3:1
Viteza maxima de intrare	18.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	11 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,031 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	17,6 Nm
Eficienta maxima	98 %
rigiditate la torsiune	1 Nm/arcmin
Greutate produs	350 g
Interfata reductor arbore de iesire	40G
Interfata reductor arbore de antrenare	40A
Indicatie material	conform RoHS