

Cartus generator de vacuum OASP-G4-14-L2-UA

Numar piesa: 8199153

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	1.4 mm
Design amortizor de zgomot	deschis
Caracteristicile ejectorului	debit volumetric de aspiratie ridicat
Funcție integrată	Amortizor de zgomot deschis
Structura constructivă	Generator de vacuum cu 2 trepte
Presiunea de functionare pentru debitul volumic maxim de aspiratie	0.4 MPa
Presiune de functionare pentru debitul volumic max. de aspiratie	4 bar 58 psi
Presiune de lucru	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Presiunea de functionare pentru vacuum max.	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Vacuum max.	81 %
Presiunea nominala de functionare	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera	160 l/min
Timpul de ventilare la presiunea nominala de functionare	0.37 s
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Recomandare de curatare	Lesie de sapun (cu exceptia amortizoarelor de zgomot)
Nivel de presiune acustica la presiune nominala de lucru	60 dB(A)
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	102 g
Tipul de montare	Fixare directa prin filet
Material garnituri	NBR
Material duza de colectare	Ranforsat cu PA

Caracteristica	Valoare
Material amortizor de zgomot	Ranforsat cu PA Spuma PU
Material duza de pulverizare	Ranforsat cu PA
Pozitie de instalare	orice