


Actionare oscilanta

DAPS-0240-090-R-F0710-T6

Cod: 553178

FESTO

dubla actiune, conectare pneumatic VDI/VDE 3845 pentru ventile NAMUR, conectare directa, varianta cu roata de manevra, varianta pentru temperatura scazuta



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Dimensiune actuator | 0240 |
| Forma gaurii de flansa | F07 F10 |
| Unghi de oscilatie | 90 deg |
| Domeniu de deplasare a pozitiei finale la 0° | -1 ... 9 deg |
| Adancime cuplare la arbore | 24,8 mm |
| racordul de armatura corespunde normelor | ISO 5211 |
| Amortizare | Fara amortizare |
| pozitie instalare | Oricare |
| Mod de functionare | cu actiune dubla |
| Structura constructiva | cinematica cu jug |
| Detectarea pozitiei | fara |
| Directia de inchidere | cu inchidere in sensul acelor de ceasornic |
| racordarea ventilului corespunde normelor | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranta integrata | Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 Low Demand |
| Presiune de operare Mpa | 0,3 ... 0,84 MPa |
| presiune de operare | 3 ... 8,4 bar |
| Presiune nominala de operare | 0,56 MPa 5,6 bar |
| Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) | 1 Hz |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK EX |
| Departament eliberare certificate | TÜV Nord 212170801 |
| Gaz categoria ATEX | II 2G |
| Praf categoria ATEX | II 2D |
| Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Tip praf cu protectie la aprindere si explozie | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Protectie la explozie temperatura ambientala | -50°C <= Ta <= +60°C |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura mediului | -50 ... 60 °C |
| Moment de rotatie la presiunea nominala de operare si 0° unghi de oscilatie | 240 Nm |
| Cuplu la presiunea nominala cu unghi de rotatie 50° | 120 Nm |
| Cuplu la presiunea nominala cu unghi de rotatie 90° | 180 Nm |
| Nota despre cuplu | Cuplul functional al actuatorului nu trebuie sa fie mai mare decat cuplul maxim permis conform ISO 5211, cu referinta la marimea flansei de montaj si a cuplajului. |
| Consum de aer la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) per ciclu 0°-unghi de pivotare nominal-0° | 9,1 l |
| Greutate produs | 5.400 g |

| Caracteristica | valoare |
|---|--------------------------|
| Racordare la arbore | T22 |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul protectiei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul etansarilor | FVMQ ranforsat PTFE |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul suruburilor | otel aliaj inalt |
| Materialul axului | otel aliaj inalt |
| Cod referitor la material pentru arbore | 1.4305 |