

Cilindru standard DSNU-20-125-PPS

Cod: 559245

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

cu amortizare auto-reglabila pneumatica, la pozitia de capat
Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in
2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	125 mm
Diametru piston	20 mm
Filet tija de piston	M8
Amortizare	PPS: amortizare pneumatica auto-reglabila la capat
pozitie instalare	oricare
Corespunde normelor	CETOP RP 52 P ISO 6432
Capat tija de piston	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston teava de cilindru
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
energia de impact in pozitiile finale	0,2 J
lungime de amortizare	15 mm
Forta teoretica la 6 bar, revenire	158,3 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	188,5 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	44 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	7,2 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	186,8 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	4 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Informatii material capac	Aliaj de aluminiu forjat incolor eloxat
Informatie material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Informatie material teava de cilindru	otel inoxidabil aliaj inalt