



# Ventil electromagnetic VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L

Cod: 560727

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/3 centru exhaustat
tip de actionare	electric
Latime	26 mm
Debit nominal	1.000 l/min
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de revenire	arcuri mecanice actionare electrica
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Deschidere nominala	9 mm
Funcție de exhaustare a aerului	droselizabil Prin placa de droselizare Prin intermediul unei sub-baze individuale
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu retinere cu impingere acoperit
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	extern intern
directie de curgere	nu este reversibil
Suprapunere	acoperire pozitiva
Display status semnal	LED
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 1 MPa
Presiune de comanda	3 ... 10 bar
Rata debitului ventilului	1.400 l/min
Debitul ventilului pe placa de baza individuala	1.200 l/min
Debitul optimizat al ventilului concatenat	1.350 l/min
Debitul ventilul pneumatic conectat	1.000 l/min
Durata de deconectare asimetrica	49 ms pentru partea de control 12
durata de conectare asimetrica	22 ms pentru partea de control 12 9 ms pentru partea de control 14
Durata de anclansare	100 %
Impuls maxim pozitiv de test la semnal 0	1.200 µs
Impuls maxim negativ de test la semnal 1	1.100 µs
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Caracteristica bobina	24 V DC: 1.6 W
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Grad de contaminare	3
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Caracteristica	valoare
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Nivel presiune zgomot	85 dB(A)
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	1,8 ... 2,2 Nm
Greutate produs	291 g
Conectare electrica	4 pini stecher conform ISO 15407-2
tip fixare	Pe placa de conectare
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	Placa de racordare, dimensiune 26 mm conform ISO 15407-2
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	la alegere: colectat nu este captat
Conexiune pneumatica 1	Placa de racordare, dimensiune 26 mm conform ISO 15407-2
Conexiune pneumatica 2	Placa de racordare, dimensiune 26 mm conform ISO 15407-2
Conexiune pneumatica 3	Placa de racordare, dimensiune 26 mm conform ISO 15407-2
Conexiune pneumatica 4	Placa de racordare, dimensiune 26 mm conform ISO 15407-2
Conexiune pneumatica 5	Placa de racordare, dimensiune 26 mm conform ISO 15407-2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	FPM NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune PA
Materialul suruburilor	otel galvanizat