

# Actionare oscilanta DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AR-FW


Cod: 563353

Produs in retragere de pe piata

FESTO

pentru sesizare pozitie, cu amortizor la pozitia de capat reglabil si transmisie prin roti dintate. Alimentare aer comprimat pe dreapta.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie  | 16   |
| Stabilirea unghiului de rotire la ambele parti                | -20 /+ 6 deg   |
| unghi de oscilatie  | 180 deg  |
| amortizare  | PPVJ: amortizare pneumatica, ajustabila                        |
| pozitie instalare   | oricare  |
| structura constructiva  | cremaliera/pinion  |
| numarul max. de pozitii intermediare                          | 1  |
| recunoasterea pozitiei  | pentru senzor de proximitate                                   |
| presiune de operare   | 1 ... 10 bar   |
| frecventa max. de oscilatie la 6 bar                          | 3 Hz   |
| modul de functionare  | cu actiune dubla   |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare           | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                          | 1  |
| temperatura mediului  | -10 ... 60 °C  |
| Cuplu teoretic la 6 bar                                       | 1,6 Nm   |
| moment de inertie admisibil                                   | 0,0005 kgm <sup>2</sup>  |
| tip fixare  | la alegere:<br>cu gaura de trecere<br>cu filet interior        |
| racord pneumatic  | M5   |
| indicatie material  | Fara cupru si PFTE   |
| informatii referitoare la material pentru arbore de actionare | Otel imbunatatit   |
| informatii referitoare la material pentru capac               | aluminiu   |
| informatii referitoare la material pentru etansari            | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa             | aluminiu   |