

Кабель электродвигателя NEBM-S1G9-E- -Q5-LE6

№ изделия: 1450373

FESTO

подходит для шагового двигателя EMMS-ST-...




Таблица данных

Характеристика	Значение
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	9
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	6
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	6
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	6
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 72 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Длина кабеля	1 ... 25 m
Атрибуты кабеля	Suitable for energy chains
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 62 mm
Диаметр кабеля	6,2 mm
Структура кабеля	6x0,34 С защитой
Номинальное сечение провода	0,34 mm ²
Концы проводов	Разъем кабеля
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C -5 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Серый