

Кабель электродвигателя NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6

№ изделия: 1450737

★ Линейка основной продукции

подходит для шагового двигателя EMMS-ST-...

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Угловой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	9
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	6
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	6
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	6
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 72 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Suitable for energy chains
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 62 mm
Диаметр кабеля	6,2 mm
Структура кабеля	6x0,34 С защитой
Номинальное сечение провода	0,34 mm ²
Концы проводов	Разъем кабеля
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C -5 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Серый