

Шаговый двигатель EMMS-ST-28-L-SB

№ изделия: 1451383

★ Линейка основной продукции

без редуктора, с тормозом.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 85 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс защиты изоляции	B
Класс температурной стойкости по стандарту EN 60034-1	B
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Класс защиты	IP65
Система электрического соединения	Разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Номинальное рабочее напряжение DC	48 V
Удерживающий момент мотора	0,09 Nm
Макс. скорость	6.000 1/min
Шаговый угол при полном шаге	1,8 deg
Погрешность шагового угла	±5 %
Номинальный ток мотора	1,4 A
Константа напряжения, фаза	6 mVmin
Фаза сопротивления обмотки	2,3 Ohm
Фаза обмотки индуктивности	1,4 mH
Массовый момент инерции ротора	0,018 kgcm ²
Общий момент инерции массы при подъеме	0,025 kgcm ²
Вес продукта	356 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	7 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	20 N
Тормозной удерживающий момент	0,2 Nm
Рабочее напряжение DC для тормоза	24 V
Потребляемая мощность, тормоз	8 W
Момент инерции тормоза	0,007 kgcm ²