

Separator apa MS12-LWS


Cod: 569827

FESTO

purjare prin ventil de exhaustare automat.



Reprezentare



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
purjare	complet automat complet automat, actionat electric
Structura constructiva	separator centrifugal
Cantitatea maxima de condens	400 ml
Protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
Grad de separare condens	99 %
presiune de operare	1 ... 16 bar
Debit standard maxim	40.000 l/min
Debit nominal	25.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	1 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura medie	1 ... 60 °C
Temperatura mediului	1 ... 60 °C
tip fixare	montare in linie cu suport de fixare cu accesorii la alegere:
Materialul protectiei	ranforsat PA
Materialul discului de rotatie	POM
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul suportului de montaj	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul conectorului de modul	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul de etanșare al paharului	NBR
Materialul ecranului	PA
Materialul placii de separare	POM