

Блок линейного привода SLE-25- -KF-A

№ изделия: 150092

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

С линейным приводом поставляются центрирующие стержни или втулки. Датчик положения SIEN-... можно заказать используя код заказа PV, PH, NV, NH. Можно заказать как отдельную деталь.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 320 mm
Диаметр поршня	25 mm
Режим работы привода	Yoke
Демпфирование	Амортизатор, быстрая остановка
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
Определение позиции	Для герконов Для индуктивных датчиков.
Operating pressure MPa	0,25 ... 1 MPa
Рабочее давление	2,5 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	500 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	12 g
Базовый вес на 0 мм хода	1.942 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	23 g
Пневматическое присоединение	G1/8
Материал крышки	Алюминиевый сплав
Материал уплотнений	PA
Материал корпуса	Алюминий
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая
Материал колбы цилиндра	Легированная сталь, нержавеющая