

Тройник с цанговым зажимом QST3-3/8T-1/4-U

№ изделия: 153808

FESTO

с возможностью поворота на 360°, 4 отвода.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Размер контейнера	1
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	31 g
Кол-во выходов	4
Кол-во линий питания	1
Пневматическое присоединение, питание	для шлангов, наружный диаметр 3/8"
Пневматическое присоединение, выход	для шлангов, наружный диаметр 1/4" для шлангов, наружный диаметр 3/8"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая