


Racord rapid NPQH-D-G38-Q10-P10

Cod: 578346

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	8 mm
Adancimea de inserare a tubului	18,3 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 2 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 20 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 290 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Departament eliberare certificate	NSF C0523185
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 4
Food-safe	Vedeti declaratia de conformitate NSF/ANSI 169
Temperatura mediului	0 ... 150 °C
Cuplul nominal de strangere	9 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	22,7 g
tip fixare	Hexagon exterior SW16 Hexagon intern SW 8
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 10 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Alama, nichelata chimic
Materialul etansarii filetate	FPM
Inel de fixare a materialului	PEI
Materialul inelului de eliberare	Alama nichelata chimic
Materialul etanării furtunului	FPM
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt
Material inel de suport	PEI