


Modul de manipulare EHMZ-EGSL-55-BS-KF- -

Cod: 8004630

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	100 ... 250 mm
Diametru arbore melcat	12 mm
Pasul arborelui melcat	5 ... 12,7 mm/U
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu fus
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Acceleratia maxima	25 m/s ²
Viteza maxima	0,4 ... 1 m/s
Precizie de repetare	±0,015 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora de alimentara maxima Fx	300 N
Constanta de avans	5 ... 12,7 mm/U
Indicatie material	conform RoHS