


Actionare oscilanta DAPS-1920-090-R-F14-MW-T6

Cod: 8005024

FESTO

dubla actiune, conectare pneumatic VDI/VDE 3845 pentru ventile NAMUR, conectare directa, varianta cu roata de manevra si temperatura scazuta



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiune actuator	1920
Forma gaurii de flansa	F14
Unghi de oscilatie	92 deg
Adancime cuplare la arbore	48,5 mm
racordul de armatura corespunde normelor	ISO 5211
Amortizare	Fara amortizare
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	cinematica cu jug
Detectarea pozitiei	fara
Directia de inchidere	cu inchidere in sensul acelor de ceasornic
racordarea ventilului corespunde normelor	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranta integrata	Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 (cerere ridicata) Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 Low Demand
Presiune de operare Mpa	0,3 ... 0,84 MPa
presiune de operare	3 ... 8,4 bar
Presiune nominala de operare	0,56 MPa 5,6 bar
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK EX
Departament eliberare certificate	TÜV Nord 212170801
Gaz categoria ATEX	II 2G
Praf categoria ATEX	II 2D
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Protectie la explozie temperatura ambientala	-50°C ≤ Ta ≤ +60°C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-50 ... 60 °C
Moment de rotatie la presiunea nominala de operare si 0° unghi de oscilatie	1.920 Nm
Cuplu la presiunea nominala cu unghi de rotatie 50°	960 Nm
Cuplu la presiunea nominala cu unghi de rotatie 90°	1.440 Nm
Consum de aer la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) per ciclu 0°-unghi de pivotare nominal-0°	90,3 l
Greutate produs	43.000 g
Racordare la arbore	T46
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	FVMQ

Caracteristica	valoare
	ranforsat PTFE
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul suruburilor	otel aliaj inalt
Materialul axului	otel aliaj inalt
Cod referitor la material pentru arbore	1.4305