

# Senzor de culoare SBSC-F-AF-R3C


Cod: 8058735

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Cu montaj cu filet de tip C, interfața Ethernet, RS 232 și Profinet pentru sarcini variate precum verificarea prezentei și inspecție de calitate, funcție extinsă.

Modelul urmează a fi scos din fabricație. Este disponibil până în 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Varianta Vision Sensor	Senzor de culoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj KC	KC-EMV
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Camp de vedere	In functie de obiectivul selectat
Fixare obiectiv	CS-Mount
Tip senzor	culoare
Rezolutie senzor	736 x 480 pixel (WideVGA)
Rata imagine (cadru)	40 fps
Numar maxim de programe de test	255
Numar maxim de criterii de test/detectoare	255
Funcție detectori/caracteristici	Urmărire poziție după contur Potrivire model Potrivire contur Detectia marginilor Contrast Luminozitate Valoare prag gri Etrier BLOB Valoare culorii Suprafata colorata Lista de culori
Timp tipic ciclu	Urmărire poziție: 30 ms Potrivire de model: 30 ms Potrivire contur: 60 ms Contrast: 2 ms Luminozitate 2 ms Valoarea pragului comparativ gri: 2 ms Etrier: 12 ms BLOB: 50 ms Suprafata colorata: 30ms Valoare culorii: 2 ms Lista de culori: 2 ms
Informatii despre Ethernet, tehnologii de conectare	Priza M12 4 pini
Ethernet, viteza transmisie date	100 Mbit/s
Ethernet, protocoale suportate	Ethernet/IP FTP

Caracteristica	valoare
	PROFINET SMB TCP/IP
Interfata seriala, tehnologie conectare	stecher M12 5 pini
Interfata seriala, tip	RS 232 / RS 422
Conectare electrica	12 pini M12 stecher
Numarul intrarilor digitale	2
Numarul iesirilor digitale	2
Numar de intrari/iesiri digitale selectabile	4
Intrare de comutare	PNP/NPN, comutabil
Nivel de comutare	Semnal 0: $\leq 3$ V Semnal 1: $\geq U_B - 1$ V
Iesire de comutare	PNP/NPN, comutabil
Curentul maxim de iesire	50 mA
Rezistenta la scurt-circuit	Pentru toate conexiunile electrice
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-25 % / +10 %
Consum maxim de curent	550 mA
Consum de curent la iesirile fara sarcina	200 mA
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	Cu tub de protectie
Dimensiuni l x L x l	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Greutate produs	160 g
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul protectiei	Ranforsat ABS
Indicatie material	conform RoHS
Rezistenta la vibratii	conform EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27