

# Серводвигатель EMMS-AS-55-MK-HS-RRB-S1

№ изделия: 1569832

FESTO

Без редуктора



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс защиты изоляции	F
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Класс защиты	IP65
Конструкция вала - сегментная шпонка	DIN 6885 A 3 x 3 x 14
Система электрического соединения	Разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Номинальное рабочее напряжение DC	565 V
Номинальное напряжение DC	565 V
Тип переключателя обмотки	Звезда внутри
Number of pole pairs	4
Момент удержания	0,99 Nm
Номинальный момент	0,68 Nm
Пиковый момент	3,8 Nm
Номинальная скорость вращения	6.600 1/min
Макс. скорость	7.750 1/min
Номинальная мощность мотора	470 W
Номинальный ток мотора	0,8 A
Пиковый ток	4,9 A
Постоянная мотора	0,829 Nm/A
Константа напряжения, фаза-фаза	51,54 mVmin
Сопротивление обмотки фаза-фаза	31,3 Ohm
Индуктивность обмотки фаза-фаза	29,3 mH
Общий момент инерции массы при подъеме	0,24 kgcm <sup>2</sup>
Вес продукта	1.620 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	75 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	150 N
Датчик положения ротора	Счетное устройство
Интерфейс поворотного энкодера	SIN/COS аналоговый сигнал
Принцип измерения поворотного энкодера	Индуктивный
Тормозной удерживающий момент	0,8 Nm
Рабочее напряжение DC для тормоза	24 V

Характеристика	Значение
Потребляемая мощность, тормоз	10 W
Момент инерции тормоза	0,02 kgcm <sup>2</sup>
Циклы переключения, удерживающий тормоз	10 миллионов холостых ходов (без работы трения)
MTTF, субэлемент	80 лет, поворотный энкодер 11416 лет, удерживающий тормоз
MTTFd, субэлемент	160 лет, поворотный энкодер