

Серводвигатель EMMS-AS-190-SK-HS-AR

№ изделия: 1584919

Продукт будет снят с производства

Без редуктора

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс защиты изоляции	F
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Класс защиты	IP54
Конструкция вала - сегментная шпонка	DIN 6885 A 10 x 8 x 40
Система электрического соединения	Разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Номинальное рабочее напряжение DC	565 V
Номинальное напряжение DC	565 V
Тип переключателя обмотки	Звезда внутри
Number of pole pairs	6
Момент удержания	26,2 Nm
Номинальный момент	17,47 Nm
Пиковый момент	80 Nm
Номинальная скорость вращения	3.000 1/min
Макс. скорость	5.300 1/min
Номинальная мощность мотора	5.490 W
Номинальный ток мотора	14,43 A
Пиковый ток	77,2 A
Постоянная мотора	1,211 Nm/A
Константа напряжения, фаза-фаза	75,4 mVmin
Сопротивление обмотки фаза-фаза	0,283 Ohm
Индуктивность обмотки фаза-фаза	3,07 mH
Общий момент инерции массы при подъеме	52,1 kgcm ²
Вес продукта	21.100 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	250 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	940 N

Характеристика	Значение
Датчик положения ротора	Счетное устройство
Интерфейс поворотного энкодера	SIN/COS аналоговый сигнал
Принцип измерения поворотного энкодера	Индуктивный
MTTF, субэлемент	114 лет, поворотный энкодер
MTTFd, субэлемент	228 лет, поворотный энкодер
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2