

Конденсатоотводчик WA-1-B

№ изделия: 158497

FESTO

Автоматический



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	механический
Положение при сборке	вертикально +/- 10°
Ручное дублирование	Толкающий
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Внешний, механический, полностью автоматический
Измеряемая величина	Уровень наполнения
Функция распределителя	2/2 Н.З., моностабильный
Рабочее давление	4 ... 16 bar
Рабочая среда	Вода
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	210 g
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение отвода конденсата	G1/4
Пневматическое присоединение	M9
Материал корпуса	Латунь PA