



# Robinet cu bila

## VZBE-1-T-63-F-3T-F05-M-V15V15

Cod: 8096955

FESTO

Festo este doar un revanzator al acestui produs, nu producatorul acestuia.



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil sfera cu 3 cai Canal T
tip de actionare	mecanic
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	1 NPT
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Forma gaurii de flansa	F05
Diametru interior	20 mm
Diametru nominal DN	25
functie ventil	3/2
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	63
Momentul de desprindere la diferenta de presiune, ventil de proces PN	25,2 Nm
bazat pe norme	ASME B1.20.1 ISO 5211
Mediu	Vapori Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte Apa Fluide neutre
Temperatura medie	-20 ... 200 °C
Debit Kv canal T unghiular	4,6 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	Turnat din otel inoxidabil
Cod material carcasa	1.4408
Materialul etansarii scaunului	PTFE
Materialul etansarilor	PTFE
Materialul bilei	Turnat din otel inoxidabil
Numar material sfera	1.4408
Materialul axului	otel inoxidabil aliaj inalt
Cod referitor la material pentru arbore	1.4401
Greutate produs	1.700 g
Aprobare	CRN
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune