


Module electronice

VAVE-P17-TP-5YL1-P

Cod: 8109876

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
protectie contra inversarii polaritatii	pentru tensiune de operare
Funcții suplimentare	Oprire de siguranta
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 24 V
rezistenta intrare, intrarea valorii setate	10 kOhm
Tensiune de iesire reglabila	0 ... 310 V
Consum de energie la 24 V DC	1,2 W
Curentul maxim de iesire	5 mA
Tensiune nominala de operare DC	12 ... 24 V
Tensiune, intrare valoare externa de referinta	0 ... 10 V
Aprobare	RCM Mark
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 80 °C
pozitie instalare	Oricare
Cuplu de strangere maxim	52,5 Ncm
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	13,5 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	45 mm
Greutate produs	35 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Codificare specifica Festo
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	astupat
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	4
Structura cablului	4x0,25
Diametrul cablului	4,5 mm
Lungimea cablului	0,5 m
Capete conductor de cablu	Bucsa de capat pentru conductor
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	Montaj direct prin gaurile strapunse cu sina tip omega
Culoare carcasa	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	PA
Materialul carcasei	PA
Materialul invelisului cablului	PVC