

Senzor de presiune SPAN-B-B2R-G18FPM-PN-L1

Cod: 8114763

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Indicatie material	conform RoHS
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Senzor de presiune piezorezistiv
Valoarea de start a domeniului de masurare a presiunii (Mpa)	-0,1 MPa
Gama de masurare presiune, valoare initiala	-1 bar
Valoarea de start a domeniului de masurare a presiunii (psi)	-14,5 psi
Valoarea de final a domeniului de masurare a presiunii (Mpa)	0,1 MPa
Gama de masurare presiune, valoare finala	1 bar
Valoarea de final a domeniului de masurare a presiunii (psi)	14,5 psi
Gama suprasarcina	5 bar
Presiune de suprasarcina	0,5 MPa
Presiune suprasarcina	5 bar
Presiune de suprasarcina (psi)	72,5 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Precizia FS	1,5 %FS
Acuratete de repetitie in ± %FS	0,3 %FS
Coeficient de temperatura in ± %FS/K	0,1 %FS/K
Iesire de comutare	PNP/NPN, comutabil
Functia de comutare	Comparator tip fereastră Comparator valoare de prag
Functie de element de comutare	Contact N/C sau N/O, comutabil
Curentul maxim de iesire	80 mA
Rezistenta la scurt-circuit	Da
Domeniul tensiunilor de operare DC	10,8 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare L1J
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
tip fixare	Montare pe panou frontal cu filet cu suport de fixare pe perete/ pe suprafete
pozitie instalare	Oricare
Conexiune pneumatica	Filet interior G1/8
Greutate produs	21 g
Materialul carcusei	ranforsat PA
Materiale in contact cu mediul	FPM

Caracteristica	valoare
	ranforsat PA
Tip afisaj	LCD iluminat
Unitate (unitati) care pot fi afisate	MPa bar inchHg kPa mmHg psi
Optiuni de ajustare	Teach-In prin display si taste
Protectie impotriva miscarii	PIN-Code
Domeniu de stabilire a valorilor-prag	0 ... 100 %
Gama setare histerezis	0 ... 90 %
Tip de protectie	IP40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 4