

Многопозиционный цилиндр ADVUP-25- -P-A

№ изделия: 161147

FESTO

Широкий выбор вариантов конфигурации. Для опроса положений, с внутренней резьбой на штоке.

Монтажный фланец FUA-... может быть установлен на переднюю и заднюю крышку этого продукта. Гайка на шток включена.

В зависимости от конфигурации, приведенные в таблицах технические данные и соответствующие принадлежности могут не подходить к данному продукту.

Снимается с производства, доступен до 2010 года.




Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 1.000 mm
Диаметр поршня	25 mm
Возможный ход для крайней позиции	0 ... 300 mm
Возможный ход для промежуточной позиции	0 ... 200 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Конец штока	Внутренняя резьба
Структура проекта	Поршень Шток Корпус из профиля
Макс. кол-во промежуточных позиций	5
Макс. суммарный ход из всех индивидуальных	1.000 mm
Определение позиции	Для герконов
Варианты	S6: термостойкие уплотнения до 120 °C Тянущий
Рабочее давление	1,1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	247 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	295 N
Тип крепления	Опция с принадлежностями с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	M5
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав Анодированный
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Гладкое анодирование
Информация о материале, шток	Легированная сталь