



# Обратный клапан HGL-M5

№ изделия: 161779

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.  
Снимается, доступен до конца 2006



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	пилотный с обратным клапаном
Пневматическое соединение, канал 1	M5
Пневматическое соединение, канал 2	M5
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный номинальный расход	108 l/min
Рабочее давление	0,5 ... 10 bar
Рабочая среда	Осушенный и фильтрованный сжатый воздух Осушенный и фильтрованный сжатый воздух с распыленным маслом
Окружающая температура	-10 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка
Температура среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Вес продукта	20 g
Подвод пилотного воздуха 21	M5
Информация о материале вставленного штифта	Сталь
Информация о материале уплотнений	NBR