



# Cilindru ghidat

## DFM-16-10-P-A-KF-F1A

Cod: 8118830

FESTO

Senzorul de proximitate, tip SMTSO-8E, nu se potriveste pentru acest produs.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Distanța de la punctul de greutate a sarcinii utile la placa jugului	50 mm
cursa	10 mm
Diametru piston	16 mm
Mod de operare unitate actionare	jug
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Recomandat pentru unitatile de productie a bateriilor litiu-ion
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 1 MPa
presiune de operare	2 ... 10 bar
Viteza maxima	0,8 m/s
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 5
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
energia de impact in pozitiiile finale	0,15 Nm
Forta maxima Fy	389 N
Forta maxima Fy static	415 N
Forta maxima Fz	389 N
Forta maxima Fz static	415 N
Momentul maxim Mx	8,95 Nm
Momentul maxim Mx static	9,55 Nm
Momentul maxim My	3,89 Nm
Momentul maxim My static	4,15 Nm
Momentul maxim Mz	3,89 Nm
Momentul maxim Mz static	4,15 Nm
Momentul maxim admis Mx in functie de cursa	2,19 Nm
Sarcina maxim utilizabila ca functie a cursei la distanta definita xs	45 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	90 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	121 N
Masa in miscare	212 g
Greutate produs	426 g
Centrul de greutate al masei mobile in functie de cursa	13,4 mm
Racorduri alternative	vedeti desenul produsului
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt