



# Фильтр сверхтонкой очистки LFMA-3/8-D-MIDI

№ изделия: 162645

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с 0,01 мкм фильтроэлементом, металлический защитный кожух.  
Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Серия	D
Размер	Midi
Тип конструкции	Волоконный фильтр
Степень фильтрации	0,01 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Рабочее давление	1 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:7:2] Инертные газы
Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки	880 l/min
Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки	250 l/min
Эффективность фильтра	99,9999 %
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	1,5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал фильтра	Борно-силикатное волокно
Материал стакана	PC
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Вес продукта	650 g