

# Amortizor de soc DYEF-G8-M10-Y1-F1A

Cod: 8131074

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M10
curso	1 mm
Amortizare	Amortizare tip P fara opritor metalic fix
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
variante	Recomandat pentru unitatile de productie a bateriilor litiu-ion
Viteza maxima de impact	0,8 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
lungime de amortizare	1 mm
Cuplu de strangere maxim	3 Nm
Consumul de energie maxim la o curso	0,25 J
Greutate produs	41 g
tip fixare	cu bucsa filetata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel aliaj inalt