


Amortizor de soc DYEF-G8-M14-Y1-F1A

Cod: 8132356

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie | M14 |
| curso | 1,2 mm |
| Amortizare | Amortizare tip P fara opritor metalic fix |
| pozitie instalare | Oricare |
| Detectarea pozitiei | fara |
| variante | Recomandat pentru unitatile de productie a bateriilor litiu-ion |
| Viteza maxima de impact | 0,8 m/s |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| lungime de amortizare | 1,2 mm |
| Cuplu de strangere maxim | 8 Nm |
| Consumul de energie maxim la o curso | 0,45 J |
| Greutate produs | 136,5 g |
| tip fixare | cu bucsa filetata |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcusei | otel aliaj inalt |