



# Датчик положения двухлучевой оптический диффузионный SOEG-RT-M18-PS-S-L

№ изделия: 165343

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	DIN EN 60947-5-2
Стоек к короткому замыканию	Пулсирующий
Тип освещения	Инфракрасный
Метод измерения	Датчик рассеивания
Функция переключения	Световое переключение
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Нижний предел диапазона уставки	20 mm
Верхний предел диапазона настройки	430 mm
Опции настройки	Потенциометр
Резервный рабочий дисплей	Желтый светодиод (не мигает)
Дисплей рабочего состояния	Желтый светодиод
Макс. частота переключения	250 Hz
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	10 ... 30 V
Холостой ток	35 mA
Макс. выходной ток	200 mA
Остаточная пульсация	10 %
Выход переключателя	PNP
Падение напряжения	1,8 V
Обозначение по CE	nach EU-EMV-Richtlinie
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Окружающая температура	-5 ... 55 °C -5 ... 55 °C
Момент затяжки	20 Nm
Вес продукта	85 g
Рабочий диапазон	0 ... 430 mm
Электрической соединение	Разъем M12x1 3-пиновый
Тип крепления	с контр-гайкой
Информация о материале контр-гайки	Латунь С хромированием
Информация о материале, корпус	Латунь С хромированием