


# Передатчик SOEG-S-Q30-S-L

№ изделия: 165353  
Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2020 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение   |
|---|--|
| Соответствует стандарту                       | EN 60947-5-2   |
| Авторизация                                   | RCM Mark<br>с UL us - Listed (OL)                                    |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Замечания по материалу                        | Не содержит медь и PTFE  |
| Метод измерения                               | Датчик типа световой барьер<br>Трансмиситтер                         |
| Тип освещения                                 | Инфракрасный   |
| Температура окружающей среды                  | -25 ... 55 °C  |
| Падение напряжения                            | 2 V  |
| Диапазон рабочего напряжения DC               | 10 ... 30 V  |
| Остаточная пульсация                          | 20 %   |
| Холостой ток                                  | 25 mA  |
| Защищен от смены полярности                   | для всех электрических соединений                                    |
| Электрическое подключение                     | Разъем<br>M8x1<br>3-пин  |
| Размер  | 30x30x15 mm  |
| Тип крепления                                 | со сквозным отверстием   |
| Вес продукта                                  | 18 g   |
| Материал корпуса                              | PBT с армированием   |
| Верхний предел диапазона настройки            | 6 mm   |
| Температура окружающей среды                  | -5 ... 55 °C   |
| Класс защиты                                  | IP65   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC      | 2 - Средняя стойкость к коррозии                                     |