



Senzor de proximitate SDBT-MSB-1L-NU-K-0.3-M8

Cod: 8150175

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Model | pentru fanta T |
| Corespunde normelor | EN 60947-5-2 |
| Aprobare | RCM Mark |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS |
| Marcaj KC | KC-EMV |
| Caracteristici speciale | rezistent la ulei |
| Indicatie material | conform RoHS fara halogen Fara cupru |
| Unitate de masurare | Pozitie |
| Principiu de masurare | magneto-rezistiv |
| Temperatura mediului | -10 ... 70 °C |
| Precizie de repetare | 0,2 mm |
| Iesire de comutare | NPN |
| Funcție de element de comutare | inchizator |
| Durata de anclansare | <= 2,5 ms |
| durata de deconectare | <= 2,5 ms |
| Frecventa maxima de comutare | 480 Hz |
| Curentul maxim de iesire | 100 mA |
| Capacitate maxima de comutare DC | 3 W |
| Cadere de tensiune | <= 0,5 V |
| Rezistenta la scurt-circuit | nu |
| Rezistenta la suprasarcina | nu este disponibil |
| tensiune nominala de operare DC | 24 V |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 10 ... 30 V |
| protectie contra inversarii polaritatii | Pentru toate conexiunile electrice |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | cablu cu stecher |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | M8x1, codificare tip A conform EN 61076-2-104 |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3 |
| Conexiune electrica 1, tipul de montaj | Surub de reglare |
| Racordare pe directia evacuării | pe lungime |
| Lungimea cablului | 0,3 m |
| Caracteristica cablu | standard Suitable for energy chains |
| Materialul invelisului cablului | PUR |
| Materialul izolatiei | PP |
| tip fixare | Insurubat strans inserabil in canal de sus |
| Cuplu de strangere maxim | 0,3 Nm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 9,5 g |
| Materialul carcasei | PC |
| Materialul piulitei de legatura | otel inoxidabil aliaj inalt |

| Caracteristica | valoare |
|--|---------------------------|
| Afisarea starii de comutare | LED galben |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -10 ... 70 °C |
| Tip de protectie | IP67 conform IEC 60529 |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |